

Willkommen in der Welt von Dynamic FM

Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, mehr über die neuen Dynamic FM Sender SmartLink+, ZoomLink+ und EasyLink+ von Phonak zu erfahren.

Kombinieren Sie Ihre Hochleistungshörsysteme mit den dazugehörigen kabellosen Empfängern von Phonak und Sie werden Sprache in verschiedenen Situationen besser verstehen. Dies garantiert, dass wirklich «ein herrlicher Tag» ist.

Die drei neuen Sender von Phonak machen die kristallklare Dynamic FM Technologie nun auch Jugendlichen zugänglich. Zusammen mit Dynamic FM Empfängern bekommen Menschen, die mit Problemen beim Hören, Zuhören, der Aufmerksamkeit und beim Lernen zu kämpfen haben, eine direkte Verbindung zum Sprecher bzw. zu allem was sie hören möchten.



SmartLink+ ZoomLink+ EasyLink+

Life is on

Wir sind uns der Bedürfnisse derer bewusst, die sich auf unser Wissen, unsere Ideen und unsere Betreuung verlassen. Indem wir auf kreative Weise die Grenzen der Technologie durchbrechen, schaffen wir Lösungen, die Menschen darin unterstützen zu hören, zu verstehen und die reichhaltige Welt der Klänge zu erleben.

Mühevolle Interaktion. Grenzenlose Kommunikation. Leben ohne Kompromisse. Life is on.

www.phonak.com

028-0399-01/V1.00/2009-03/FO Printed in Switzerland, © Phonak AG, all rights reserved

SmartLink+ ZoomLink+ EasyLink+ Dynamic FM für Jugendliche

Heute ist ein herrlicher Tag



PHONAK life is on



Ihre Hörgeräte sind in ruhigen Situationen eine großartige Unterstützung. Wie sieht es aber aus, wenn es im Hintergrund lauter wird? In diesen Situationen kann Ihnen ein Dynamic FM System von Phonak helfen.

In welchen Situationen kann ein Dynamic FM Sender hilfreich sein?

Auf Entfernungen

Wenn Sie sich einige Meter entfernt von einem Freund oder einem Referenten befinden, kann sich die Unterhaltung oder das Folgen einer Vorlesung als schwierig erweisen. Mit einem Dynamic FM Sender können Sie die Sprache ganz klar in Ihren Ohren hören.



Am Telefon

Ihr Hörproblem kann es Ihnen erschweren, ein Handy zu benutzen oder ein Gespräch mit Freunden zu führen. SmartLink+ überwindet dieses Problem elegant, indem eine kabellose Verbindung zu jedem Bluetooth-Handy für eine effektive Freisprechnutzung hergestellt wird.



Am Computer

Möchten auch Sie die Vielfalt der Kommunikations- und Multimediageräte der heutigen Zeit in vollem Umfang genießen? Kein Problem. Mit einem Dynamic FM Sender können Sie jedes Gerät, das über einen Audioausgang verfügt, z.B. PC, TV oder ein Hi-Fi-Gerät, anschließen – einfach einstecken und kabellos höchste Klangqualität erleben.



SmartLink+

Das Beste

SmartLink+ wurde für Kunden entwickelt, die nur das Beste wünschen. Dieser vielseitige Dynamic FM Sender bietet exklusive und hochmoderne Funktionen:

- eine Bluetooth Verbindung zur Nutzung der Freisprechfunktion des Handys direkt über die Hörgeräte
- eine Bluetooth Unterstützung für effektive MP3-Wiedergabe
- eine Fernbedienung für bestimmte Phonak Hörgeräte

SmartLink+ bietet drei intelligente Mikrofonrichteinstellungen (siehe unten), die Phonak SoftLanding Technologie (garantiert, dass kein störender Knall gehört wird, wenn der Sender auf eine harte Oberfläche gelegt wird), einen Audioeingang, der den Anschluss an TV, PC und Multimediageräte für einen kabellosen Hörgenuss ermöglicht sowie einen schnellaufladbaren Akku.

ZoomLink+

Übermittelt den gewünschten Klang direkt in Ihre Ohren

Dieses vielseitige, kabellose Dynamic FM Mikrofon sorgt für besseres Hören und Verstehen in den verschiedensten Situationen – bei Familientreffen und auf Partys, in Restaurants, Einkaufszentren und Hörsälen.

Dieses attraktive Gerät bietet die Dynamic FM Technologie für das Sprachverstehen in sehr schwierigen Situationen, drei intelligente Mikrofonrichteinstellungen (siehe unten), die neue und schützende SoftLanding Technologie, einen Audioeingang für einen kabellosen Anschluss von TV, PC und anderen Multimediageräten sowie einen schnellaufladbaren Akku.

EasyLink+

Ermöglicht Ihnen Unterhaltungen einfacher zur folgen

EasyLink+ ist ein sehr einfach zu bedienendes Dynamic FM Mikrofon und dadurch auch für die jüngsten Nutzer geeignet.

Mit einer Ein- und Ausschalttaste und einer festen Mikrofonrichteinstellung bietet EasyLink+ die erstklassigen Vorteile von Dynamic FM. Zusätzlich zur schützenden SoftLanding Technologie bietet EasyLink+ die Anschlussmöglichkeit an TV, PC und Multimediageräte für kabellosen Hörgenuss und einen schnellaufladbaren Akku.

Mikrofoneinstellung für SmartLink+ & ZoomLink+



SuperZoom

Die optimale Einstellung für sehr laute Umgebungen, wie z.B. Restaurants. Das Mikrofon nimmt die Sprache von vorne auf und unterdrückt Umgebungslärm.



Omni

Wurde für ruhige Situationen entwickelt. Diese 360° Einstellung nimmt Geräusche rund um den Sender auf.



Zoom

Die Standardeinstellung für den Alltag, wie z.B. beim Führen eines persönlichen Gespräches oder in Konferenzen.

Mikrofoneinstellung für EasyLink+



Zoom

Die standardmäßige Mikrofoneinstellung von EasyLink+ eignet sich perfekt für den Alltag, wie z.B. beim Führen eines persönlichen Gespräches oder in Konferenzen. Diese Einstellung kann durch Ihren Hörgeräteakustiker in SuperZoom oder Omni umprogrammiert werden.